

Garant**Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260014 16/06
GTIN	4045197797551
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	16 mm
Veličina drške	16 mm
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Veličina pločice	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	SCACR/L 1616M06
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Stezni vijak tip 1	269021 1
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500