

**Garant****Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 12/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260014 12/09
GTIN	4045197797568
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Veličina drške	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
Ukupna duljina L	150 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	12 mm
ISO kod držača	SCACR/L 1212M09
Duljina glave L <sub>1</sub>	12 mm
Veličina pločice	9 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak tip 2	269021 2
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500