

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 8/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	8 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	8 mm
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	SCACR/L 0808M06
Veličina drške	8 mm
Veličina pločice	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Serijski	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Stezni vijak tip 1	269021 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500