

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 10/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260015 10/06
GTIN	4045197797599
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Ukupna duljina L	150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Duljina glave L ₁	10 mm
Funkcionalna širina L ₄	10 mm
Veličina drške	10 mm
ISO kod držača	SCACR/L 1010M06
Veličina pločice	6 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Stezni vijak tip 1	269021 1
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500