

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 16/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260015 16/06
GTIN	4045197797810
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	16 mm
Veličina drške	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina pločice	6 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	16 mm
ISO kod držača	SCACR/L 1616M06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7

674248 TX7

Stezni vijak tip 1

269021 1

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500