

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 12/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260015 12/09
GTIN	4045197797827
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Veličina pločice	9 mm
ISO kod držača	SCACR/L 1212M09
Duljina glave L ₁	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
Veličina drške	12 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Stezni vijak tip 2

269021 2

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500