

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260015 16/09
GTIN	4045197797834
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SCACR/L 1616M09
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Veličina pločice	9 mm
Veličina drške	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
Ukupna duljina L	150 mm
Duljina glave L ₁	16 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak tip 2	269021 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500