

**Garant****Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 8/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260298 8/07
GTIN	4045197797841
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	SDACR/L 0808M07
Veličina pločice	7 mm
Veličina drške	8 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Duljina glave L <sub>1</sub>	12,7 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Stezni vijak tip 1	269021 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500