

Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 12/07mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260298 12/07
GTIN	4045197797865
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	SDACR/L 1212M07
Ukupna duljina L	150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Veličina pločice	7 mm
Veličina drške	12 mm
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Duljina glave L ₁	15 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Stezni vijak tip 1	269021 1
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500