

Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/07mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260298 16/07
GTIN	4045197797872
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina drške	16 mm
ISO kod držača	SDACR/L 1616M07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Duljina glave L ₁	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezni vijak tip 1	269021 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500