

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 12/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina drške	12 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
ISO kod držača	SDACR/L 1212M11
Duljina glave L ₁	18 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezni vijak tip 2	269021 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500