

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260298 16/11
GTIN	4045197797896
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	16 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	SDACR/L 1616M11
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak tip 2	269021 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500