

Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 16/07mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260299 16/07
GTIN	4045197797933
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Veličina drške	16 mm
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ukupna duljina L	150 mm
ISO kod držača	SDACR/L 1616M07
Duljina glave L ₁	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Stezni vijak tip 1	269021 1
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500