

**Garant****Držać za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 12/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260299 12/11
GTIN	4045197797940
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina drške	12 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SDACR/L 1212M11
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	12 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	18 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak tip 2	269021 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500