

Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 16/11mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260299 16/11
GTIN	4045197797957
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
ISO kod držača	SDACR/L 1616M11
Veličina drške	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
Veličina pločice	11 mm
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Stezni vijak tip 2

269021 2

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500