

Garant**Držac za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	SDNCN 1010M07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	15 mm
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	5,2 mm
Veličina drške	10 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	62,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Stezni vijak tip 1	269021 1
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500