

Garant**Držac za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 12/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	21 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
ISO kod držača	SDNCN 1212M11
Veličina drške	12 mm
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	6,2 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	62,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezni vijak tip 2	269021 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500