

Garant**Držač za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SDNCN 1616M11
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	21 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269021 2 DC.. 11T3..
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	8,6 mm
Veličina drške	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	62,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak tip 2	269021 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500