

**Radne hlače Pulsschlag, tamno plava / antracit, konfekcijska veličina DE: 46****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091162 46 |
| GTIN | 4053813266039 |
| Razred artikla | 06K |

Opis**Izvedba:**

Workwear visoke kvalitete od izabranih materijala. Moderan dizajn s pametnim detaljima opreme. Za bolju vidljivost poslužit će više **refleksnih elemenata**. Na točkama opterećenja postavljeni su zapori kako bi se produljio vijek trajanja.

- **Ergonomske linije za veću slobodu kretanja.**
- **Dva stražnja džepa s CORDURA® ojačanjem.**
- **Džep za metar i džep na bedru s CORDURA® ojačanjem.**
- **Elastični pojas.**
- **Oblikovano u području koljena sa zonom kretanja.**

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Radne hlače u kombinaciji boja **zrnato plava / crna** pod br. 091161.

Tablicu s veličinama i međunarodnim konfekcijskim veličinama pronaći ćete na našoj stranici s pregledom.

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konfekcijska veličina DE | 46 |
| Veličina FR | 40 |
| Veličina IT | 40 |
| Veličina US | 32/31 |
| Veličina UK | 30R |
| Seriya | Pulsschlag |
| Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila |
| Veličina NL | 46 |
| Veličina ES | 40 |
| Spol | Muškarci |
| Sastav tkanine | 35% pamuk |
| Sastav tkanine | 65% poliester |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 260 g/m ² |
| Pranje | 60 °C šareno rublje |
| Izbjeljivati | ne izbjeljivati |
| Kemijsko čišćenje | Čišćenje s perkloretilenom |
| Sušenje | nježno sušenje bubnja (niska temperatura) |
| Lukovi | vruće, do najviše 200 °C |
| Boja | tamno plava / antracit |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |