

Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 12/11 mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260904 12/11
GTIN	4045197798015
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Veličina pločice	11 mm
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Duljina glave L ₁	16 mm
Veličina drške	12 mm
ISO kod držača	STJCR/L 1212M11
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Stezni vijak tip 1	269021 1
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500