

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 10/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260905 10/11
GTIN	4045197798039
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	150 mm
Veličina drške	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Funkcionalna širina L ₄	10 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	STJCR/L 1010M11
Duljina glave L ₁	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Seriya	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezni vijak tip 1	269021 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500