

**Garant****Držać za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260905 16/11
GTIN	4045197798053
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	STJCR/L 1616M11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Veličina drške	16 mm
Veličina pločice	11 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	16 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

## Pribor

Stezni vijak tip 1	269021 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500