

**Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 8/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261314 8/11
GTIN	4045197798060
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	SVACR/L 0808M11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Duljina glave L <sub>1</sub>	26 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	8 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina drške	8 mm
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Stezni vijak tip 1	269021 1
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200