

Garant**Držać za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 10/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261314 10/11
GTIN	4045197798077
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SVACR/L 1010M11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Veličina drške	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Ukupna duljina L	150 mm
Funkcionalna širina L ₄	10 mm
Duljina glave L ₁	26 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

Pribor

Stezni vijak tip 1	269021 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200