

**Garant****Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	16 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SVACR/L 1616M11
Duljina glave L <sub>1</sub>	26 mm
Veličina drške	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Ukupna duljina L	150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Stezni vijak tip 1	269021 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200