

Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 12/16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261314 12/16
GTIN	4045197798107
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	40 mm
Veličina pločice	16 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina drške	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
ISO kod držača	SVACR/L 1212M16
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak tip 2	269021 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500