

**Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261314 16/16
GTIN	4045197798114
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina drške	16 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	16 mm
ISO kod držača	SVACR/L 1616M16
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak tip 2	269021 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500