

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 8/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261315 8/11
GTIN	4045197798121
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	8 mm
ISO kod držača	SVACR/L 0808M11
Duljina glave L ₁	26 mm
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Ukupna duljina L	150 mm
Funkcionalna širina L ₄	8 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7

674248 TX7

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200