

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 10/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	26 mm
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Veličina drške	10 mm
Funkcionalna širina L ₄	10 mm
ISO kod držača	SVACR/L 1010M11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Veličina pločice	11 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7

674248 TX7

Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200