

Garant**Držać za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 12/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Veličina drške	12 mm
Veličina pločice	16 mm
ISO kod držača	SVACR/L 1212M16
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Duljina glave L ₁	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500