

BENNING**Multimetar, oznaka proizvođača: MM5-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto plastično kućište s LCD zaslonom velikog formata od 3.1/2 cola, 4 cola ili 4.3/4 cola.

Upotreba:

Digitalni multimetri za široko polje primjene. Velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije. Područja mjerenja mikroampera kod mjerenja ionizacijske struje, provjere zatvorenog kruga uz pomoć zujalice i crvene LED lampice za glasnije okoline.

Standard:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Dio isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju, upute za upotrebu. Senzor temperature žice, gumeni zaštitni okvir s magnetnom vješalicom.

Tehnički opis

Otpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Mjerni postupak	TRUE RMS (AC)
Kapacitet	0,01 nF – 1 mF
Opseg prikaza	6000

Kategorija prenapona	CAT III 600 V
Kategorija prenapona	CAT IV 300 V
Kalibriranje	I3
Kalibriranje	I7
Frekvencija	0,01 Hz – 50 kHz
Voltni senzor (beskontaktni)	da
Istosmjerni napon DC	0,1 mV – 600 V
Ispitivanje dioda	da
Izmjenični napon AC	0,1 mV – 600 V
Istosmjerni napon DC	0,1 μ A – 10 A
Izmjenična struja AC	1 mA – 10 A
Osnovna preciznost	0,5 %
Funkcija memorije	Pmin / Pmaks
Funkcija memorije	HOLD
Ispitivanje prolaza	da
Temperatura	-40 - 400 °C
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Materijal kućišta	Plastika
Vrsta proizvoda	Multimetar

Usluge

KalibriranjeTemperaturni senzor s/bez indikatora tip A	027520 A
DAkKS kalibriranjeTemperaturni senzor s indikatorom / bez indikatora tip A	027540 A
DAkKS kalibriranjeDigitalni multimetar broj mjesta iza zarez 3	027010 3
KalibriranjeDigitalni multimetar broj mjesta iza zarez 3	027000 3

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3

081561 LR3