

BENNING**Ispitivač napona DUSPOL[®], tip uređaja: PROFIPOL+****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

S blokadom ispitne drške zbog rukovanja jednom rukom kod utičnica i sigurno spremanje. Prikaz napona moguć je i kada su baterije prazne ili u uređaju nema baterija.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Tehnički opis

Ispitivanje polarnosti	LED
Ispitivanje prolaza	akustički / LED
Prikaz	LED
Područje prikaza AC	12 - 690 V

Ispitivanje faza	LED
beskontaktni detektor lomova kablova	da
Kategorija prenapona	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Područje prikaza DC	12 - 690 V
IP-klasa zaštite	IP 54
Kalibriranje	I1
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Ispitivač napona

Usluge

Kalibriranjelspitivač napona tip S	027120 S
DAkKS kalibriranjelspitivač napona Tip S	027160 S

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------