

## PRYOR

Garnitura udarnih žigova, 10 dijelova Dotstress 0 – 9, visina natpisa: 6mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085425 6
GTIN	5022044018310
Razred artikla	08W

### Opis

#### Izvedba:

**Lowstress Dotstress ručni udarni žig, s točkama**, s radijalnom gravurom, pri čemu se površina materijala kod otiskivanja izlaže malim opterećenjima.

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, kaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

**Normalni natpis;** to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.

**Visokoučinkoviti precizni žig**, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

#### Upotreba:

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, n pr. br. 085411 vel. 3/1.

Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

#### Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

### Tehnički opis

Debljina drška	12,7
ukupna duljina	89 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

---

## Pribor

Držač za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
---------------------------------	-------------