

## PRYOR

Garnitura žigova sa slovima, 26 dijelova Dotstress A – Z, visina natpisa: 5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085442 5
GTIN	5022044018259
Razred artikla	08W

### Opis

#### Izvedba:

**Lowstress Dotstress ručni udarni žig, s točkama**, s radijalnom gravurom, pri čemu se površina materijala kod otiskivanja izlaže malim opterećenjima.

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, kaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

**Normalni natpis;** to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.

**Visokoučinkoviti precizni žig**, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

#### Upotreba:

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, n pr. br. 085411 vel. 3/1.

Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

#### Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

### Tehnički opis

ukupna duljina	70 mm
----------------	-------

Debljina drška	9,5
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

---

**Pribor**

Držać za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
---------------------------------	-------------