

**Prihvatni klin oblik A Čelik, Ø D: 12 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370040 12
GTIN	2050001884213
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

Čelik kaljen i brušen.

**Upotreba:**

Pozicioniranje obradaka pomoću prilagodljive mjere.

Može se koristiti kao podnožje ili čvrsti graničnik za naprave.

Vanjski Ø  $d_{n6}$ : 12 mm

Duljina 1: 15 mm

Duljina ovratnika  $L_2$ : 12 mm

Navoj M: M4

**Tehnički opis**

Navoj M	M4
Vanjski Ø D	12 mm
Duljina ovratnika $L_2$	12 mm
Duljina 1	15 mm
Vanjski Ø $d_{n6}$	12 mm
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave

