



Prihvatni klin oblik A Čelik, Ø D: 25 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370040 25
GTIN	2050001876096
Razred artikla	37K

Opis

Izvedba:

Čelik kaljen i brušen.

Upotreba:

Pozicioniranje obradaka pomoću prilagodljive mjere.

Može se koristiti kao podnožje ili čvrsti graničnik za naprave.

Vanjski Ø d_{n6} : 25 mm

Duljina 1: 25 mm

Duljina ovratnika L_2 : 25 mm

Navoj M: M5

Tehnički opis

Navoj M	M5
Duljina 1	25 mm
Duljina ovratnika L_2	25 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Vanjski Ø d_{n6}	25 mm
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave

