

**Prihvatni klin oblik C Nehrđajući čelik, spljošten, Ø D: 10 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370043 10
GTIN	2050001873156
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Nehrđajući čelik, brušen i kolsteriziran®.

Upotreba:

Pozicioniranje obradaka pomoću prilagodljive mjere.

Tolerancije udaljenosti od provrta mogu se premostiti.

Vanjski Ø d_{n6} : 10 mm

Duljina 1: 13 mm

Duljina ovratnika L_2 : 10 mm

Navoj M: M3

Tehnički opis

Navoj M	M3
Duljina ovratnika L_2	10 mm
Vanjski Ø D	10 mm
Duljina 1	13 mm
Vanjski Ø d_{n6}	10 mm
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave

