

**Prihvatni klin oblik C Nehrđajući čelik, spljošten, Ø D: 20 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370043 20
GTIN	2050001874412
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Nehrđajući čelik, brušen i kolsteriziran®.

Upotreba:

Pozicioniranje obradaka pomoću prilagodljive mjere.

Tolerancije udaljenosti od provrta mogu se premostiti.

Vanjski Ø d_{n6} : 20 mm

Duljina 1: 25 mm

Duljina ovratnika L_2 : 20 mm

Navoj M: M5

Tehnički opis

Vanjski Ø D	20 mm
Navoj M	M5
Duljina 1	25 mm
Duljina ovratnika L_2	20 mm
Vanjski Ø d_{n6}	20 mm
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave

