

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 32/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	34 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RN.. 1207..
Vilica	259035 3
Veličina drške	32 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Veličina pločice	12 mm
ISO kod držača	CRSNR/L 3225P12
Podložna pločica	259031 43
Vijak za podlošku	259025 2
Ukupna duljina L	170 mm
Podložne pločice za vilicu	259041 1
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 43	259031 43
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Garnitura za stezanje tip 3	259035 3
Vilica podložne pločice tip 1	259041 1
Vijak za podložnu pločicu tip 2	259025 2
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500