

Garant**Držać za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255796 25/12
GTIN	4045197799128
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 43
Vijak za podlošku	259025 2
Ukupna duljina L	150 mm
Vilica	259035 3
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RN.. 1207..
ISO kod držača	CRSNR/L 2525M12
Veličina drške	25 mm
Veličina pločice	12 mm
Duljina glave L ₁	34 mm
Podložne pločice za vilicu	259041 1
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vilica podložne pločice tip 1	259041 1
Vijak za podložnu pločicu tip 2	259025 2
Garnitura za stezanje tip 3	259035 3
Podložna pločica tip 43	259031 43
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500