

**Garant****Držać za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255798 25/12
GTIN	4045197799142
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	12 mm
Vijak za podlošku	259025 2
Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	12,5 mm RN.. 1207..
ISO kod držača	CRDNN 2525M12
Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	34 mm
Vilica	259035 3
Podložna pločica	259031 43
Veličina drške	25 mm
Podložne pločice za vilicu	259041 1
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	259025 2
Vilica podložne pločice tip 1	259041 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Garnitura za stezanje tip 3	259035 3
Podložna pločica tip 43	259031 43
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500