

Garant**Držac za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 32/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RN.. 1207..
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	12,5 mm
Vijak za podlošku	259025 2
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	34 mm
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	170 mm
Podložna pločica	259031 43
Veličina drške	32 mm
Vilica	259035 3
ISO kod držača	CRDNN 3225P12
Podložne pločice za vilicu	259041 1
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	259025 2
Podložna pločica tip 43	259031 43
Garnitura za stezanje tip 3	259035 3
Vilica podložne pločice tip 1	259041 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500