



Klizna stega s hvataljkom dugačko, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370091 1
GTIN	4020772004644
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Sila stezanja 30, odn. 49 kN s momentom kod cca 100 Nm.
- Kovan stezni element od legiranog poboljšanog čelika, crno pocinčano.
- Bezstupanjsko podešavanje visine i dužine.
- Niska visina ugradnje.

Dio isporuke:

- Osnovni element
- i nosač.
- Utorna matica DIN 508 s pritezним vijkom razreda čvrstoće 12.9.

Dodatni pribor:

Tlačni elementi br. 370095.

Tehnički opis

Širina T utora	14 mm
Pričvrсни vijak G	M12
Duljina ključa SW	8 mm

mit visinskim elementom	ne
Visina stezanja h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Sila stezanja	30 kN
Pričvrtni vijak G ₁	M16
L	135 mm
Putanja V	13 - 110 mm
Tip	764CC
Vrsta proizvoda	Snažni pritezač

Pribor

Visinski element dugačko za tip 1/2	370093 1/2
Tlačni element, otporan na koroziju tip DG	370095 DG
Tlačni element, otporan na koroziju tip DR	370095 DR