



Klizna stega s hvataljkom dugačko, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370091 2
GTIN	4020772004651
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Sila stezanja 30, odn. 49 kN s momentom kod cca 100 Nm.
- Kovan stezni element od legiranog poboljšanog čelika, crno pocinčano.
- Bezstupanjsko podešavanje visine i dužine.
- Niska visina ugradnje.

Dio isporuke:

- Osnovni element
- i nosač.
- Utorna matica DIN 508 s priteznim vijkom razreda čvrstoće 12.9.

Dodatni pribor:

Tlačni elementi br. 370095.

Tehnički opis

Pričvrtni vijak G	M16
Širina T utora	18 mm
Duljina ključa SW	8 mm

mit visinskim elementom	ne
Visina stezanja h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Sila stezanja	30 kN
Pričvrtni vijak G ₁	M16
L	135 mm
Putanja V	16 - 114 mm
Tip	764CC
Vrsta proizvoda	Snažni pritezač

Pribor

Tlačni element, otporan na koroziju tip DR	370095 DR
Tlačni element, otporan na koroziju tip DG	370095 DG
Visinski elementdugačko za tip 1/2	370093 1/2