



## Klizna stega s hvataljkom dugačko, tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370091 3
GTIN	4020772004668
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Sila stezanja 30, odn. 49 kN s momentom kod cca 100 Nm.
- Kovan stezni element od legiranog poboljšanog čelika, crno pocinčano.
- Bezstupanjsko podešavanje visine i dužine.
- Niska visina ugradnje.

#### Dio isporuke:

- Osnovni element
- i nosač.
- Utorna matica DIN 508 s pritezним vijkom razreda čvrstoće 12.9.

#### Dodatni pribor:

Tlačni elementi br. 370096.

### Tehnički opis

Širina T utora	18 mm
Pričvrсни vijak G	M16
Duljina ključa SW	10 mm

mit visinskim elementom	ne
Visina stezanja h-H	5 - 80 mm
B	60 mm
B <sub>1</sub>	20 mm
A	42 mm
A <sub>1</sub>	105 mm
Sila stezanja	43 kN
Pričvrсни vijak G <sub>1</sub>	M20
L	155 mm
Putanja V	16 - 134 mm
Tip	764CC
Vrsta proizvoda	Snažni pritezač

## Pribor

Visinski elementdugačko za tip 3	370093 3
Tlačni element, otporan na koroziju tip DR	370096 DR
Tlačni element, otporan na koroziju tip DG	370096 DG