

**Prihvatni klin oblik B Nehrđajući čelik, Ø D: 20 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370045 20
GTIN	2050001879172
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Nehrđajući čelik, brušen i kolsteriziran®.

Upotreba:

Može se koristiti kao podnožje ili čvrsti graničnik za naprave.

Pozicioniranje obradaka pomoću prilagodljive mjere.

Vanjski Ø d_{n6} : 14 mm

Duljina 1: 14 mm

Duljina ovratnika L_2 : 20 mm

Navoj M: M 5

Tehnički opis

Duljina 1	14 mm
Duljina ovratnika L_2	20 mm
Vanjski Ø D	20 mm
Navoj M	M 5
Vanjski Ø d_{n6}	14 mm

