



## Uređaj za mjerenje temperature i protoka, tip: 410I



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474186 410I
GTIN	4029547014277
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

**Kompaktni mjerni uređaji optimalni za pametne telefone.** Svi izmjereni podaci se izravno prenose pomoću besplatne aplikacije testo Smart Probes App (preduvjeti sustava: iOS 8.3, odnosno Android 4.3 ili noviji / Bluetooth 4.0) te se mogu očitati pomoću mobilnog krajnjeg uređaja, gdje se izrađuje zapisnik koji se šalje izravno putem e-pošte.

- **Moguć prikaz do 6 Smart Probes istovremeno.**
- **Bežično očitavanje izmjerenih vrijednosti na vašem mobilnom uređaju.**
- **Izmjene mjernih vrijednosti prikazuju se u obliku grafikona ili tablice.**
- **Zapisnici o izmjerenim podacima mogu se nadopuniti fotografijama.**

Termoanemometar s upravljanjem putem pametnog telefona. Prikaz protoka kod više izlaza za regulaciju uređaja. Jednostavno određivanje parametara izlaza (dimenzija i geometrija).

#### Dio isporuke:

Uključuje 4 baterije br. 081561 LR3 i certifikao o kalibriranju.

#### Napomena:

Isporuka drugih Smart Probes (termometar, termometar s kliještima, uređaj za mjerenje diferencijalnog tlaka i uređaj za mjerenje visokog tlaka) na upit.

### Tehnički opis

Duljina	154 mm
širina	43 mm
Visina	21 mm
Mjerno područje kod temperature	-20 - 60 °C
Mjerni opseg brzine zraka	0,4 - 30 m/s
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Broj sadržanih baterija	4
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje temperature i protoka

---

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------