

**Potporni element plosnat, vanjski navoj, navoj M: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370055 M8
GTIN	2050001875532
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
- Kugla zaštićena od zakretanja.

Kugla za kuglične ležajeve.

S vanjskim navojem.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

Tehnički opis

Duljina 1	13 mm
Vanjski $\varnothing D_1$	7,2 mm
Duljina ovratnika L_2	8 mm
Navoj M	M8

Vanjski Ø D	13 mm
maksimalna opteretivost (statička)	10 kN
Vrsta proizvoda	Potporni element