

**Potporni element plosnat, vanjski navoj, navoj M: M20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370055 M20
GTIN	2050001874832
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

- Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
- Kugla zaštićena od zakretanja.

Kugla za kuglične ležajeve.

S vanjskim navojem.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

Tehnički opis

Navoj M	M20
Duljina l	35 mm
Vanjski $\varnothing D_1$	34,5 mm
Vanjski $\varnothing D$	50 mm

Duljina ovratnika L ₂	20 mm
maksimalna opteretivost (statička)	165 kN
Vrsta proizvoda	Potporni element