

**Postolje, tip: K1,7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Razred artikla	46G

Opis**Izvedba:**

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama. Stezaljka sa specijalnom mekanom drškom za fiksiranje na ravnim i okruglim površinama. Različiti unutarnji navoji za prihvat različitih zglobnih poluga.

Odgovara:

Zglobne poluge br. 442110 i 442114.

Tehnički opis

Priključni navoj	M6 / M8 / 1/4 cola / 3/8 cola
Usmjerenje priključnog navoja	divers
Izvedba	Obujmica 1,7 cola
Širina otvora	45 mm
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

Držač za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Držač za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Držač za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Držač za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
3-D zglobne poluge tip 290	442114 290
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
3-D zglobne poluge tip 240	442110 240
Držač za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držač za mjerni stativ tip K1	442100 K1
3-D zglobne poluge tip 240	442114 240
Držač za mjerni stativ tip H	442100 H